



Hidravlično-raztezna vpenjalna glava dolga, vitka, HSK-A 63 A = 150, Vpenjalni Ø D1: 10 mm



Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 307522 10 |
| GTIN | 2050001653444 |
| Razred artikla | 33W |

Opis

Izvedba:

- Vgrajena možnost vzdolžnega pomikanja orodja, dolžina nastavljanja 10 mm.
- Standardno z izvrtino Balluffchip.

Uporaba:

- Velika zmogljivost odrezovanja (vendar ne za ekstremno grobo odrezovanje).
- Za vrtanje, povrtavanje in rezkanje.

Dodatni pribor:

Vmesne puše art. 302135–302180, cev za hladilno sredstvo art. 309880, nasadni ključ art. 309890, cilindrični čistilnik art. 343720.

WTE-omejevalni vijaki za neposredno vpenjanje oz. pri uporabi reducirnih puš po ponudbi.

Napotek:

Mera A = 200 mm po ponudbi!

Ø D₂: 30 mm

Zunanji Ø D: 50 mm

L₂: 105 mm

Dolžina nastavljanja V: 10 mm

Navoj M: M6

Tehnični opis

| | |
|----------------------------|--------|
| L ₂ | 105 mm |
| Navoj M | M6 |
| Vpenjalni Ø D ₁ | 10 mm |

| | |
|--|--------------------------------------|
| Ø D ₂ | 30 mm |
| Zunanji Ø D | 50 mm |
| Dolžina nastavljanja V | 10 mm |
| Trn za rezkarje | HSK-A 63 A = 150 |
| Standard vpenjalnega trna | DIN 69893 |
| Standard vpenjalnega trna | ISO 12164-1 |
| Standard vpenjalnega trna | DIN 69882-7 |
| Oblika | A |
| z notranjim hlajenjem | da, z največ 80 bari |
| Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min ⁻¹ |
| Natančnost krožnega teka | ≤ 3 µm |
| Strategija odrezovanja | HSC |
| Vrsta izdelka | Hidravlično-raztezna vpenjalna glava |

Pribor

Cilindrični čistilnik Umetna masa Ø čepa 10 mm

343720 10