



Tesnilni obroček HP za ER-vpenjalno matico CENTRO P, DI16, Ø vpenjanja (korak 1 mm): 9mm



Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 309666 9 |
| GTIN | 2050001705020 |
| Razred artikla | 34F |

Opis

Izvedba:

Mini = vse velikosti z **M**, ekstremno vitka izvedba.

MiniVitka = velikost **MS**, ekstremna super vitka izvedba.

Stožčasta = vse velikosti s **C**.

standardna = vse druge velikosti.

Vulkanizirani **visokotlačni tesnilni obročki** do 80 barov.

Premostitev vpenjalnega Ø 0,5 mm (+0,4 / -0,1).

Napotek:

ER-vpenjalne matice tipa CP in tesnilni obročki tipa HP za **sistem FAHRION niso primerni za druge sisteme!**

ER-vpenjalna matica FAHRION CENTRO P HDC ni primerna za standardne glave za ER-vpenjalne stročnice CENTRO P.

· **Tesnilni obročki s korakom 0,5 mm po ponudbi.**

· **Tesnilni obročki DI40 po ponudbi.**

Ni združljivo z drugimi sistemi tesnilnih obročkov!

Tehnični opis

| | |
|-------------|------|
| Ø vpenjanja | 9 mm |
|-------------|------|

| | |
|---------------|--|
| Serijski tip | Centro P |
| Zunanji Ø D | D16 |
| Višina L | 12,6 mm |
| Vrsta izdelka | 2 mm |
| | Pribor za glave za vpenjalne stročnice |