

FAHRION®
FAHRION®
Tesnilni obroček HP za ER-vpenjalno matico CENTRO P, DI16, Ø vpenjanja (korak 1 mm): 2mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	309666 2
GTIN	2050001704955
Razred artikla	34F

Opis
Izvedba:
Mini = vse velikosti z **M**, ekstremno vitka izvedba.

MiniVitka = velikost **MS**, ekstremna super vitka izvedba.

Stožčasta = vse velikosti s **C**.

standardna = vse druge velikosti.

Vulkanizirani **visokotlačni tesnilni obročki** do 80 barov.

Premostitev vpenjalnega Ø 0,5 mm (+0,4 / -0,1).

Napotek:

ER-vpenjalne matice tipa CP in tesnilni obročki tipa HP za **sistem FAHRION niso primerni za druge sisteme!**

ER-vpenjalna matica FAHRION CENTRO P HDC ni primerna za standardne glave za ER-vpenjalne stročnice CENTRO P.

· **Tesnilni obročki s korakom 0,5 mm po ponudbi.**

· **Tesnilni obročki DI40 po ponudbi.**
Ni združljivo z drugimi sistemi tesnilnih obročkov!
Tehnični opis

Ø vpenjanja	2 mm
-------------	------

Serijski	Centro P
tip	D16
Zunanji Ø D	12,6 mm
Višina L	2 mm
Vrsta izdelka	Pribor za glave za vpenjalne stročnice