



ER-vpenjalna matica CENTRO P za tesnilne obročke HP, Tip CP za ER: 16MSDI



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	309665 16MSDI
GTIN	2050001705518
Razred artikla	34F

Opis

Izvedba:

Mini = vse velikosti z **M**, ekstremno vitka izvedba.

MiniVitka = velikost **MS**, ekstremna super vitka izvedba.

Stožčasta = vse velikosti s **C**.

standardna = vse druge velikosti.

ER-vpenjalna matica CP, **primerna za tesnilne obročke HP.**

Primerno za:

Vpenjalni trni za ER-stročnice FAHRION CENTRO P in vpenjalni trni za ER-stročnice FAHRION HDC.

Napotek:

ER-vpenjalne matice tipa CP in tesnilni obročki tipa HP za **sistem FAHRION niso primerni za druge sisteme!**

ER-vpenjalna matica FAHRION CENTRO P HDC ni primerna za standardne vpenjalne trne za ER-stročnice CENTRO P.

Možno je le vpenjanje nazivne mere (brez premostitve!).

Vpenjalna širina: 1 - 10 mm

Celotna dolžina L: 23,9 mm

Zunanji Ø D: 22 mm

maksimalni zatezni moment: 30 Nm

Navoj: Tr20×1

Tehnični opis

Celotna dolžina L	23,9 mm
maksimalni zatezni moment	30 Nm
Vpenjalna širina	1 - 10 mm
Zunanji Ø D	22 mm
Serija	Centro P
Navoj	Tr20×1
Vrsta izdelka	Vpenjalne matice