

**Garnitura enodelnih čeljusti, 4-delna, mehke, za tip glave: 125mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	314700 125
GTIN	4019208034478
Razred artikla	33R

**Opis****Material:**

16 MnCr5

**Primerno za:**

Štiričeljustne stružne glave art. 312505; 312705.

**Napotek:**

- Načeloma lahko čeljusti v glavi obnovimo vendar le tako dolgo, dokler ni vodilo v telesu obrabljeno.
- Naknadno kupljene čeljustne nastavke ter stružne in vrtalne čeljusti je treba v glavi zbrusiti na natančen krožni in plani tek.

**Tehnični opis**

Širina B	18 mm
Dolžina L	52 mm
za tip glave	125 mm
Višina H	41,5 mm
ustreza barvni kodi	Planospiralne stružne glave in čeljusti Röhmi
Vrsta izdelka	Čeljusti za stružno glave s spiralnim navojem

