



**Vpenjalna glava s prečnimi in vzdolžnimi žlebovi, SK 65, Ø vpenjanja (korak 0,5 mm): 63mm**



## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	329934 63
GTIN	2050001076748
Razred artikla	33H

## Opis

### Izvedba:

S prečnimi in vzdolžnimi utori za surovi material.

Vpenjalne glave, **okrogli profil v koraku 0,5 mm oz. 1 mm. Pri naročilu navedite želen Ø vpetja.**

### Uporaba:

Vsestransko območje uporabe, obdelovalni centri, merilni stroji ali za vpenjanje palet.

### Napotek:

**Vpenjalne glave in posebni profili po vaših individualnih željah po ponudbi.**

Druge velikosti konusov, oblike (npr. 4-kotne) in neobdelani surovci **po ponudbi!**

## Tehnični opis

Ø vpenjanja	63 mm
Trdota	60 HR
Profil	okrogla
Vpenjalna površina	S prečnimi in vzdolžnimi žlebovi

Dolžina L	58 mm
Trn za rezkarje	SK 65
Vrsta izdelka	Vpenjalna glava