

Mahr**Digitalno pomično merilo IP67 s podatkovnim izhodom, Merilno območje: 300mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	412742 300
GTIN	4059192002268
Razred artikla	43A

Opis**Izvedba:**

Dobro čitljiv, kontrasten LCD prikazovalnik. Induktivni, vodoodporni merilni sistem. REFERENČNI merilni sistem shrani nastavljeni ničelni položaj in ga ohrani tudi po ponovnem vklopu. Funkcija zaklepanja napake meritev zaradi neželenega dotika gumbov za upravljanje. Merilne površine so zelo fino lepane. Brez merilnika globine.

Funkcija:

IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Vključno z 1 baterijo art. 081560, vel. CR2032.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel art. 498940.

Tehnični opis

Vodilo	Povišana vodila
Kalibriranje	A1
Avtomatski izklop	da
Čas delovanja	pribl. 3 leta
Dolžina konic	64 mm
Preklop odčitavanja	mm / cole

Standard	ISO 13385
Odčitavanje	0,01 mm
Odčitavanje	0,0005 col
Merilno območje	0 - 300 mm
Shranjevanje izmerjenih vrednosti	Sistem MAHR Reference Lock
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 CR2032
Število vključenih baterij	1
Vrsta IP-zaščite	IP 67
Napajanje	Baterijsko napajanje
Odstopanje meritve E MPE	±0,04 mm
Vmesnik	Vmesnik RS232C
Vmesnik	USB-vmesnik
Vmesnik	Vmesnik Digimatic
Merilno orodje	digitalni
Material	Plemenito jeklo, INOX
vse dele	kaljene
Pakiranje	čvrsta škatla
Vrsta izdelka	univerzalnih pomičnih meril

Storitve

DAkS-kalibriranjePomična merila/globinska pomična merila maksimalno merilno območje 300 mm	021010 300
KalibriranjePomičnih meril/globinskih pomičnih meril maksimalno merilno območje 300 mm	021000 300

Pribor

Priključni kablesimplex z gumbom Data Tip R2	498940 R2
Priključni kablesimplex z gumbom Data Tip USB2	498940 USB2
Priključni kablesimplex z gumbom Data Tip D2	498940 D2

Pokrov predala za baterije	412235
Gumbasta/posebna baterija Tip baterij CR2032	081560 CR2032
Škatla iz umetne mase Tip MS300	412470 MS300