

hanhart
1882**Digitalna štoparica Spectron****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	469624
GTIN	2050001692559
Razred artikla	46R

Opis**Izvedba:**

LCD-prikazovalnik, višina prikaza 7/5 mm , 6/7-mestni prikaz (zgoraj/spodaj). Območje prikazovanja 9999,99 minut/99999,99 minut (zgoraj/spodaj). Ločljivost odčitavanja 1/100 minut, 1/100 sekund, primerno za REFA.

Funkcija:

- **Start/stop/reset.**
- **Prištevanje/deljenje/dvojna meritev.**
- **Dnevni čas (2×12 ur d.p. /p.p.).**

Dodatno s funkcijami deljenje/krog/seštevanje/odštevanje/shranjevanje z ovrednotenjem, hitrim iskanjem in prikazom datuma.

Obseg dobave:

Vklj. z vrvico za obešanje in 1 baterijo art. 081561, vel. LR3.

Tehnični opis

Število vključenih baterij	1
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081561 LR3

Napajanje	Baterijsko napajanje
Merilno orodje	digitalni
Kalibriranje	N1
Vrsta izdelka	štoparice

Storitve

Kalibriranještoparice Tip U	029100 U
-----------------------------	----------

Pribor

Alkalne manganove baterije Mednarodna velikost izvedbe LR3	081561 LR3
--	------------