

**Mitutoyo**

**Merilna ura, Merilno območje/Ø ohišja: 10/58mm**



## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	432050 10/58
GTIN	4946368442389
Razred artikla	44A

## Opis

### Izvedba:

Mere po DIN EN ISO 463, izdaja junij 2006. Precizne merilne ure s kovinskim ohišjem, vpenjalnim stebлом premera 8 mm h6, kaljene in brušene. Številčnico je mogoče z zunanjim obročem zavrteti v ničelni položaj kazalca. Glavni kazalec za 1/100-milimetrsko odčitavanje, mali kazalec stranske skale pa za 1-milimetrsko odčitavanje.

### Dodatni pribor:

Posebno tipalo art. 434900; 434910; 434915.

## Tehnični opis

Merilna sila	0,4 - 1,4 N
Merilno območje	10 mm
Odčitavanje na 1 zasuk kazalca	1 mm
Kalibriranje	C1
Delitev skale	0,01 mm
Ø ohišja	58 mm

Standard	DIN 878
Merilno orodje	analogni
Pakiranje	čvrsta škatla
Vrsta izdelka	Merilna ura

### **Ustreznih izdelkov**

<https://www.hoffmann-group.com/SI/sl/hom/p/432050-10/58>