

STIEFELMAYER

Vodna tehtnica z ročico, Dolžina pete × širina: 90X40mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	469400 90X40
GTIN	4045197207258
Razred artikla	46R

Opis**Izvedba:**

Močan okvir iz kakovostne posebne litine, lakiranje s tolčenim vzorcem.

Vzdolžna in prečna prizma v brušenem podstavku.

Vzdolžna in prečna steklena libela.

Uporaba:

Zlasti za uravnavanje ročnih gredi in ročnih tečajev in na motorjih.

Tehnični opis

Širina pete	40 mm
Dolžina pete	90 mm
Odčitavanje vzdolžne libele	0,8 mm/m
Odčitavanje vzdolžne libele	0,1 mm/m
Standard	DIN 877
Pakiranje	čvrsta škatla
Kalibriranje	H2
Vrsta izdelka	Vodna tehtnica

Storitve

Kalibriranjestrojne gredne vodne tehtnice/elektronskega
merilnika naklona Točnost 0,02 mm/m

026620 0,02