

**BENNING****Preizkuševalnik smeri vrtilnega polja TRITEST pro, Tip naprave: TRITESTPRO****Podatki za naročanje**

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Številka za naročanje | 473270 TRITESTPRO |
| GTIN                  | 4014651200524     |
| Razred artikla        | 47A               |

**Opis****Izvedba:**

Preizkuševalnik smeri vrtilnega polja z visokozmogljivo LED žepno svetilko.

**Uporaba:**

Za preizkušanje smeri vrtilnega polja v trifaznih omrežjih.

**Obseg dobave:**

Vklj. s 3 preizkuševalnimi konicami in prijemalno sponko.

**Dodatni pribor:**

Baterije art 081561 vel. LR6.

**Tehnični opis**

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| Kategorija prenapetosti       | CAT III 300 V             |
| Prikaz fazne napetosti        | L1, L2, L3 (LED)          |
| Oznaka proizvajalca           | TRITESTPRO                |
| Prikaz smeri vrtilnega polja  | desna/leva smer (LED)     |
| Napetostno merilno območje AC | 400 – 500 (50 Hz–60 Hz) V |
| Kalibriranje                  | I1                        |

|                                       |                                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Število vključenih baterij            | 3                                     |
| Art. vključenih baterij/akumulatorjev | 081561 LR6                            |
| Napajanje                             | Baterijsko napajanje                  |
| Vrsta izdelka                         | Preizkuševalnik smeri vrtilnega polja |

### Storitve

|   |          |
|---|----------|
| Kalibriranje preizkuševalnika napetosti Tip S       | 027120 S |
| DAkkS-kalibriranje preizkuševalnika napetosti Tip S | 027160 S |

### Pribor

|  |            |
|--|------------|
| Alkalne manganove baterije Mednarodna velikost izvedbe LR6 | 081561 LR6 |
|--|------------|