

**Mahr****Digitalna merilna ura odčitavanje 0,0005 mm, Merilno območje: 100mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	434314 100
GTIN	4059192014520
Razred artikla	43A

**Opis****Izvedba:**

Digitalna merilna ura z **zelo velikim** prikazom števil (11 mm) in vgrajenim prikazom tolerance (s prikazom izmerjenih vrednosti ali brez). REFERENČNI merilni sistem shrani nastavljeni ničelni položaj in ga ohrani tudi po ponovnem vklopu. Funkcija zaklepanja napake meritev zaradi neželenega dotika gumbov za upravljanje.

**Absolutna funkcija:**

nastavitev ničle v poljubnem položaju brez izgube reference.

**Faktor je nastavljen** prek prikaza na prikazovalniku.

Posamezne funkcije se lahko zaklenejo neposredno na merilni uri. Nastavitve in shranjene vrednosti (faktor, prednastavitve, tolerance) ostanejo ohranjene tudi po menjavi baterije.

**Funkcija:**

IP42: Obstajata zaščita pred poševno padajočo vodo (kapljajoča voda), do 15° glede na običajni položaj delovanja, in zaščita pred vdorom tujkov z  $\varnothing > 1$  mm, vendar v bližini ne smejo biti orodja ali žice.

**Obseg dobave:**

Vklj. z 1 baterijo art. 81560 vel. CR 2450.

**Dodatni pribor:**

Podatkovni kabel art. 498940.

## Tehnični opis

Kalibriranje	C1
Ø ohišja	58 mm
Debelina ohišja	35 mm
Merilna sila	1,60–3,50 N
Merilno območje	100 mm
Ø vpenjalnega držala h6	8 mm
Preklop odčitavanja	0,00002 col
Preklop odčitavanja	0,0005 mm
Vrsta IP-zaščite	IP 42
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 CR2450
Število vključenih baterij	1
Napajanje	Baterijsko napajanje
Odstopanje meritve E MPE (merilno območje)	0,008 mm
Standard	Tovarniški standard
Preklop odčitavanja	mm / col
Vmesnik	Vmesnik Digimatic
Vmesnik	USB-vmesnik
Vmesnik	Vmesnik RS232C
Shranjevanje izmerjenih vrednosti	Sistem MAHR Reference Lock
Merilno orodje	digitalni
Vrsta izdelka	Merilna ura

## Storitve

Kalibriranje analogne merilne ure 0,01 in digitalne merilne ure 0,01/0,001 maksimalno merilno območje 100 mm	023000 100
DAkkS-kalibriranje Analogna merilna ura 0,01 in digitalna merilna ura 0,01/0,001 maksimalno merilno območje 100 mm	023010 100

**Pribor**

Priključni kabelsimplex z gumbom Data Tip USB2	498940 USB2
Sprejemnik / vmesnik za tipkovnico USB Tip	498975
Priključni kabelsimplex z gumbom Data Tip R2	498940 R2
Oddajnik Tip S4E	498966 S4E
Priključni kabelsimplex z gumbom Data Tip D2	498940 D2
Gumbasta/posebna baterija Tip baterij CR2450	081560 CR2450
Sprejemnik/vmesnik za tipkovnico USB Tip	498965