



## Garnitura vzporednih podlog



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	366750
GTIN	4045197293619
Razred artikla	32D

### Opis

#### Izvedba:

Brušene v paru, trdota 60 HRC.

**Točnost: toleranca višine  $\pm 0,01$  mm; toleranca širine  $\pm 0,02$  mm.**

#### Uporaba:

Pri preciznih delih za vzporedno vpenjanje obdelovancev v primež ali pripravah.

Število letav: 14 par

Širina: 10 mm

Višina: 14 mm

Višina: 40 mm

Višina: 16 mm

Višina: 24 mm

### Tehnični opis

Višina	14 mm
Višina	40 mm
Višina	16 mm
Višina	24 mm
Višina	30 mm
Višina	18 mm
Višina	22 mm

Višina	35 mm
Višina	20 mm
Višina	50 mm
Višina	45 mm
Višina	28 mm
Višina	32 mm
Višina	26 mm
Dolžina	150 mm
Širina	10 mm
Število letev	14 par
Vrsta izdelka	Vzporedne podloge

## Pribor

Vzporedne podloge, par, za art. 366750 vel. 150×10 Širina 45 mm	366755 45
Vzporedne podloge, par, za art. 366750 vel. 150×10 Širina 28 mm	366755 28
Vzporedne podloge, par, za art. 366750 vel. 150×10 Širina 35 mm	366755 35
Vzporedne podloge, par, za art. 366750 vel. 150×10 Širina 30 mm	366755 30
Vzporedne podloge, par, za art. 366750 vel. 150×10 Širina 32 mm	366755 32
Vzporedne podloge, par, za art. 366750 vel. 150×10 Širina 14 mm	366755 14
Vzporedne podloge, par, za art. 366750 vel. 150×10 Širina 50 mm	366755 50
Vzporedne podloge, par, za art. 366750 vel. 150×10 Širina 26 mm	366755 26
Vzporedne podloge, par, za art. 366750 vel. 150×10 Širina 20 mm	366755 20

Vzporedne podloge, par, za art. 366750 vel. 150×10 Širina 22 mm	366755 22
Vzporedne podloge, par, za art. 366750 vel. 150×10 Širina 24 mm	366755 24
Vzporedne podloge, par, za art. 366750 vel. 150×10 Širina 40 mm	366755 40
Vzporedne podloge, par, za art. 366750 vel. 150×10 Širina 16 mm	366755 16
Vzporedne podloge, par, za art. 366750 vel. 150×10 Širina 18 mm	366755 18
Nadomestna lesena škatla za vzporedne podloge Tip L1	366754 L1