



Merilnik temperature s temperaturno palico, Tip: T1



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	474080 T1
GTIN	4029547008368
Razred artikla	47B

Opis

Izvedba:

Mini merilnik temperature v žepni izvedbi

Visoka natančnost (termoelementi tip K).

Patentirana vrtljiva glava (180°). Temperaturna palica s potopnim/vbodnim tipalom za merjenje v tekočinah, mehkih ali prašnatih snoveh ali v zraku.

Obseg dobave:

Vklj. s pritrdilno sponko, 3 baterijami art. 081561 vel. LR3.

Tehnični opis

Točnost ostalega merilnega območja	±1 %
Dolžina tipalne cevi	200 mm
Točnost (-50,0 do 99,9 °C)	±1 °C
Ø tipalne cevi	3 mm
Odzivni čas t_{99}	10 s
Ločljivost	0,1 °C

Merilne veličine	°C / °F
Merilno območje	od -50 do +350, kratkotrajno do 500 °C
Življenjska doba baterije pribl.	1000 h
Kalibriranje	I7
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081561 LR3
Število vključenih baterij	3
Napajanje	Baterijsko napajanje
Vrsta izdelka	Merilnik temperature

Storitve

Kalibriranje temperaturnega tipala z/brez prikazovalnika Tip A	027520 A
---	----------

Pribor

Alkalne manganove baterije Mednarodna velikost izvedbe LR3	081561 LR3
---	------------