



Garnitura vzporednih podlog



Podatki za naročanje

Številka za naročanje

366751

GTIN

4045197559371

Razred artikla

32D

Opis

Izvedba:

Brušene v paru, trdota 60 HRC.

Točnost: toleranca višine $\pm 0,01$ mm; toleranca širine $\pm 0,02$ mm.**Uporaba:**

Pri preciznih delih za vzporedno vpenjanje obdelovancev v primež ali pripravah.

Število letav: 9 par

Širina: 4 mm

Višina: 18 mm

Višina: 38 mm

Višina: 34 mm

Višina: 14 mm

Tehnični opis

Širina

4 mm

Višina

18 mm

Višina

38 mm

Višina	34 mm
Višina	14 mm
Višina	30 mm
Višina	10 mm
Višina	26 mm
Višina	22 mm
Višina	42 mm
Dolžina	160 mm
Število letev	9 par
Vrsta izdelka	Vzporedne podloge

Pribor

Vzporedne podloge, par, za art. 366751 vel. 160×4 Širina 26 mm	366760 26
Vzporedne podloge, par, za art. 366751 vel. 160×4 Širina 34 mm	366760 34
Vzporedne podloge, par, za art. 366751 vel. 160×4 Širina 22 mm	366760 22
Vzporedne podloge, par, za art. 366751 vel. 160×4 Širina 30 mm	366760 30
Vzporedne podloge, par, za art. 366751 vel. 160×4 Širina 18 mm	366760 18
Vzporedne podloge, par, za art. 366751 vel. 160×4 Širina 42 mm	366760 42
Vzporedne podloge, par, za art. 366751 vel. 160×4 Širina 38 mm	366760 38
Vzporedne podloge, par, za art. 366751 vel. 160×4 Širina 14 mm	366760 14
Vzporedne podloge, par, za art. 366751 vel. 160×4 Širina 10 mm	366760 10