

**Kompaktni vpenjalnik Monobloc, Prevesna dolžina A: 34mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	370150 34
GTIN	4045197312877
Razred artikla	39K

**Opis****Izvedba:**

Kompaktni vpenjalniki za navpični pritisk

**Dodatni pribor:**

**Glejte art. 370350 – 370560.**

**Napotek:**

Pritrdilni vijaki art. 370450 – 370470 niso vključeni v obseg dobave.

**Tehnični opis**

Vpenjalna višina S	0 - 80 mm
Maksimalna vpenjalna sila	16 kN
Prevesna dolžina A	34 mm
Višina H	89 mm
Širina B	40 mm
Dolžina L	108 mm
Maksimalni vrtilni moment	80 Nm
Serijska	monobloc

Vrsta izdelka

Kompaktni vpenjalnik

---

## Pribor

Vpenjalni ključ SW 11 za Monobloc, Duo in vpenjalnik z verigo

370350