

**Trn z MK-držalom, MK/konus vrtalne glave: 3/18****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	342500 3/18
GTIN	4045197296870
Razred artikla	32X

Opis**Izvedba:**

V celoti kaljeni in precizno brušeni. Dolgoročna visoka natančnost krožnega teka, saj se odrezki ne morejo vtisniti v kaljene površine in ker manjši udarci ne povzročajo odtisov. Z MK-držalom in izbijalno peto.

Precizna, cenovno ugodna izvedba.

Uporaba:

Za vpenjanje vrtalnih glav na vrtalne stroje, stružnice, naprave itd.

Standard:

Bohrfutterkegel **DIN 238**.

Tehnični opis

Velikost morsekonusa MK	3
Konus vpenjalne glave DIN 238	B 18
Ø konusa D	17,78 mm
Vrsta izdelka	Vrtalna glava / vpenjalo