

Trn za vrtalne glave z MK-držalom, precizna izvedba, MK/konus vrtalne glave: 2/18



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	342600 2/18
GTIN	4045197308580
Razred artikla	33A

Opis

Izvedba:

V celoti kaljeni in precizno brušeni. Dolgoročna visoka natančnost krožnega teka, saj se odrezki ne morejo vtisniti v kaljene površine in ker manjši udarci ne povzročajo odtisov. Z MK-držalom in izbijalno peto.

Precizna izvedba z največjo natančnostjo krožnega teka, priporočljiva za uporabo skupaj z visoko zmogljivimi samozateznimi vrtalnimi glavami art. 341000. Stebla se prilegajo tudi skrajšanim konusom vrtalne glave B18 (Ø konusa 17,431 mm): Vrtalna glava art. 341000, 341010 in 341250.

Uporaba:

Za vpenjanje vrtalnih glav na vrtalne stroje, stružnice, naprave itd.

Standard:

Bohrfutterkegel **DIN 238**.

Tehnični opis

Velikost morsekonusa MK	2
Konus vpenjalne glave DIN 238	B 18
Ø konusa D	17,78 mm
Vrsta izdelka	Vrtalna glava / vpenjalo