

Trn za vrtalne glave z MK-držalom, precizna izvedba, MK/konus vrtalne glave: 3/16



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	342600 3/16
GTIN	4045197308603
Razred artikla	33A

Opis

Izvedba:

V celoti kaljeni in precizno brušeni. Dolgoročna visoka natančnost krožnega teka, saj se odrezki ne morejo vtisniti v kaljene površine in ker manjši udarci ne povzročajo odtisov. Z MK-držalom in izbiralno peto.

Precizna izvedba z največjo natančnostjo krožnega teka, priporočljiva za uporabo skupaj z visoko zmogljivimi samozateznimi vrtnimi glavami art. 341000.

Uporaba:

Za vpenjanje vrtnih glav na vrtalne stroje, stružnice, naprave itd.

Standard:

Bohrfutterkegel **DIN 238**.

Tehnični opis

Velikost morsekonusa MK	3
Ø konusa D	15,733 mm
Konus vpenjalne glave DIN 238	B 16
Vrsta izdelka	Vrtna glava / vpenjalo