

Trn za vrtalne glave z MK-držalom, precizna izvedba, MK/konus vrtalne glave: 1/16**Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 342600 1/16 |
| GTIN | 4045197308535 |
| Razred artikla | 33A |

Opis**Izvedba:**

V celoti kaljeni in precizno brušeni. Dolgoročna visoka natančnost krožnega teka, saj se odrezki ne morejo vtisniti v kaljene površine in ker manjši udarci ne povzročajo odtisov. Z MK-držalom in izbijalno peto.

Precizna izvedba z največjo natančnostjo krožnega teka, priporočljiva za uporabo skupaj z visoko zmogljivimi samozateznimi vrtnimi glavami art. 341000.

Uporaba:

Za vpenjanje vrtnih glav na vrtalne stroje, stružnice, naprave itd.

Standard:

Bohrfutterkegel **DIN 238**.

Tehnični opis

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| Velikost morsekonusa MK | 1 |
| Ø konusa D | 15,733 mm |
| Konus vpenjalne glave DIN 238 | B 16 |
| Vrsta izdelka | Vrtna glava / vpenjalo |