



Nastavljiva vpenjalna prečka z zamikom, Širina utora a: 14mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	370685 14
GTIN	4020772074623
Razred artikla	35A

Opis

Izvedba:

Jeklo za poboljšanje lakirano, trdnost vijakov 8.8.

Uporaba:

Da bi dosegli **najnižjo vpenjalno višino, obrnite vpenjalno prečko.**

Obseg dobave:

Garnitura z nastavitvenim in T-utornim vijakom DIN 787 (art. 375300).

Tehnični opis

Širina utora a	14 mm
Globina nastavka A ₂	10 mm
T-utorni vijak DIN 787, art. 375300	Vel. 1412100
Višina nastavka A ₁	8 mm
Razdalja e med konico in utorom	21 mm
Dolžina utora f	40 mm

Vpenjalna višina h	10 - 46 mm
Dolžina L	100 mm
Širina B	40 mm
Višina H	20 mm
Tip	6314AV
Vrsta izdelka	Vpenjalne prečke

Pribor

Rastrska vpenjalna ročica Širina utora a 12 mm	370750 12
--	-----------