

**Vpenjalna prečka, DIN 6314, Širina utora×celotna dolžina: 14X125mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	371000 14X125
GTIN	4020772070045
Razred artikla	35A

**Opis****Material:**

Jeklo za poboljšanje, lakirano.

**Tehnični opis**

Višina	20 mm
celotna dolžina	125 mm
za vpenjalne vijake	M12; M14
Širina	40 mm
Širina utora	14 mm
Tip	6314
Standard	DIN 6314
Vrsta izdelka	Vpenjalne prečke