

**Oporni vijak, Navoj G × dolžina L: 24X87****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	370840 24X87
GTIN	4020772073473
Razred artikla	35A

**Opis****Izvedba:**

Poboljšani, razred trdnosti 8.8.

**Primerno za :**

Vse nastavljive vpenjalne prečke.

Ø glave e: 60 mm

Višina glave k: 20 mm

**Tehnični opis**

Višina glave k	20 mm
Dolžina L	87 mm
Navoj G	M24
Ø glave e	60 mm
Tip	6314S
Vrsta izdelka	Schraube

