



Magnetno merilno stojalo s fino nastavitvijo na paličju, Tip: N3



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	441190 N3
GTIN	7290005395062
Razred artikla	46G

Opis

Izvedba:

3-točkovno vpetje merilnega paličja z zelo kratkim vpenjalnim hodom za najvišjo udobnost upravljanja. Z zelo majhno ročno silo je mogoče doseči dolgotrajno, stabilno vpetje. Masivno paličje za veliko sistemsko togost. Vpenjalo za merilne naprave **Vario** za držala Ø 6mm, 8mm, 3/8-colsko, merilne naprave s tipalno ročico z dvojnimi vodiloma in merilne ure z ušescem na hrbtni strani.

S finim nastavljanjem na vpenjalu za merilno uro.

Dodatni pribor:

Vpenjalo za merilne ure art. 440401.

Ø prečne roke D_1 : 16 mm

Ø prečne roke L_1 : 225 mm

Ø stebra D_2 : 18 mm

Višina stebra L_2 : 350 mm

Priključni navoj: Zunanji navoj M10 × 1,25

Vpenjalna sila: 1300 N

Tehnični opis

Priključni navoj	Zunanji navoj M10 × 1,25
Dolžina magnetne noge	120 mm
Vpenjalna sila	1300 N
Ø prečne roke D ₁	16 mm
Višina magnetne noge	55 mm
Širina magnetne noge	50 mm
Ø prečne roke L ₁	225 mm
Ø stebra D ₂	18 mm
Višina stebra L ₂	350 mm
Vrsta izdelka	Merilni stativi

Pribor

Noga za merilno stojalo Tip F	442120 F
Noga za merilno stojalo Tip 2	442140 2
Vpetje paličja za univerzalna merilna stojala za Ø paličja merilnega stojala 16/18 mm	440351 16/18
Noga za merilno stojalo Tip 2	442120 2
Držalo za merilne ure Vario Tip FA1500	440401 FA1500