

HÖRGER &amp; GÄSSLER

## Paličje za hidravlično magnetno merilno stojalo, brez noge Z mehansko fino nastavitvijo na držalu ure, Prevesna dolžina: 260mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	440840 260
GTIN	4260180710069
Razred artikla	46Q

### Opis

#### Izvedba:

**Hidravlično magnetno stojalo s centralnim vpenjanjem. Ena roka ostane prosta za nastavitvev merilne ure.** S centralnim gumbom se sočasno togo utrdijo vsi zglobi. Patentirani mehanizem ustvarja velik tlak, zato pri zatezanju vijaka ni potrebna velika sila. Oljna hidravlika ima dvojna tesnila, zato ne prihaja do puščanja olja. Silo pri utrditvi je mogoče brezstopenjsko regulirati. **Zgloba** na magnetni nogi in vpenjalu za merilno uro sta vrtljiva 360° in se lahko nagibata za 180°. **Vpenjalo** za merilne ure z vpenjalnim stebлом Ø 8 mm ali prizmo. Le paličje **brez** noge.

#### Napotek:

Hidravlična merilna stojala lahko pri **odprtem vpenjalu** prenesejo velika nihanja temperature. Pri tem je potrebna nekaj časa, da se temperatura olja izravna. V **vpetem stanju** je mogoče brez močnega nihanja tlaka doseči temperaturne razlike do največ 15 °C. Zaradi tega lahko pride do poškodb stojala ali predmetov na njem.

### Tehnični opis

Prevesna dolžina	260 mm
Vpenjalna sila	800 N
Priključni navoj	Zunanji navoj M8

Položaj priključnega navoja	središčni
Vrsta izdelka	Merilni stativi

---

## Pribor

Garnitura tesnilnih obročev Tip 1	440855 1
Noga za merilno stojalo Tip 1	440868 1
Zvezdasti gumb Tip 4	440850 4
Nastavitveni vijak M4 × 0,35 za držalo merilne ure	440859
Vpenjalni vijak M3 za držalo merilne ure	440858
Držalo za merilno uro	440860
Nadomestni bat Tip 4	440830 4