

**Mitutoyo****Digitalno pomično merilo za delavnico z nožastima merilnima konicama,  
Merilno območje: 1000mm**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	415350 1000
GTIN	4946368124872
Razred artikla	44A

## Opis

**Izvedba:**

Merilna vrednost je prikazana na dobro čitljivem prikazovalniku.

**Obseg dobave:**

Vklj. z 1 baterijo art. 81560 vel. 357.

**Dodatni pribor:**

Podatkovni kabel art. 497080 in 497100.

## Tehnični opis

Dolžina konic	150 mm
Merilno območje	0 - 1000 mm
Kalibriranje	A1
Ø nastavka za notranje merjenje	20 mm
Odčitavanje	0,01 mm
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 357
Število vključenih baterij	1
Napajanje	Baterijsko napajanje
Odstopanje meritve E MPE	±0,07 mm
Standard	ISO 13385

Vmesnik	USB-vmesnik
Vmesnik	Vmesnik Digimatic
Shranjevanje izmerjenih vrednosti	enkratna nastavitvev ničelne točke
Merilno orodje	digitalni
Material	Plemenito jeklo, INOX
vse dele	kaljene
Pakiranje	čvrsta škatla
Vrsta izdelka	Digitalno pomično merilo za delavnico

## Storitve

Kalibriranje pomičnih meril/globinskih pomičnih meril maksimalno merilno območje 1000 mm	021000 1000
DAkkS-kalibriranje Pomična merila/globinska pomična merila maksimalno merilno območje 1000 mm	021010 1000

## Pribor

Priključni kabl tipko Data Tip D2	497100 D2
Priključni kabl Tip D2	497080 D2
Priključni kabl Tip USB2	497080 USB2
Gumbasta/posebna baterija Tip baterij 357	081560 357
Priključni kabl Tip D1	497080 D1
Priključni kabl tipko Data Tip USB2	497100 USB2
Priključni kabl tipko Data Tip D1	497100 D1