



Digitalno pomično merilo za delavnico TWIN-CAL IP67 brez merilnih konic, Merilno območje: 600mm



Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 415358 600 |
| GTIN | 7630041106374 |
| Razred artikla | 45A |

Opis

Izvedba:

Velik digitalni prikazovalnik z 11 mm visokimi števkami, mehko ohišje, samodejni izklop po 2 urah, vmesnik TLC-TWIN za prenos podatkov. Obratovalni čas pribl. 12.000 ur.

Funkcija:

IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Vklj. z 1 baterijo art. 081560 vel. CR2032.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel art. 498918, radijski oddajnik art. 498921 vel. BT.

Tehnični opis

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| Preklop odčitavanja | mm / col |
| Ø nastavka za notranje merjenje | 20 mm |
| Kalibriranje | A1 |
| Dolžina konic | 150 mm |
| Merilno območje | 0 - 600 mm |
| Odčitavanje | 0,0005 col |
| Odčitavanje | 0,01 mm |
| Art. vključenih baterij/akumulatorjev | 081560 CR2032 |

| | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Število vključenih baterij | 1 |
| Vrsta IP-zaščite | IP 67 |
| Napajanje | Baterijsko napajanje |
| Odstopanje meritve E MPE | ±0,04 mm |
| Standard | ISO 13385 |
| Vmesnik | USB-vmesnik |
| Vmesnik | TESA Link Connector TLC |
| Vmesnik | Vmesnik Digimatic |
| Shranjevanje izmerjenih vrednosti | enkratna nastavitev ničelne točke |
| Merilno orodje | digitalni |
| Material | Plemenito jeklo, INOX |
| vse dele | kaljene |
| Pakiranje | čvrsta škatla |
| Vrsta izdelka | Digitalno pomično merilo za delavnico |

Storitve

| | |
|---|-------------|
| DAkS-kalibriranjePomična merila/globinska pomična merila maksimalno merilno območje 1000 mm | 021010 1000 |
| KalibriranjePomičnih meril/globinskih pomičnih meril maksimalno merilno območje 1000 mm | 021000 1000 |

Pribor

| | |
|--|---------------|
| Podatkovni kabel TLC, dolžina 2 m Tip D | 498918 D |
| Gumbasta/posebna baterija Tip baterij CR2032 | 081560 CR2032 |
| Podatkovni kabel TLC, dolžina 2 m Tip USB | 498918 USB |