

Mitutoyo**Digitalno karbonsko pomično merilo, Merilno območje: 600mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	415400 600
GTIN	4946368125268
Razred artikla	44A

Opis**Izvedba:**

Merilna vrednost je prikazana na dobro čitljivem prikazovalniku.
Drsnik za konstantno merilno silo. Zelo lahka izvedba. Nastavitev zelene vrednosti (Preset),
preklop za notranje in zunanje meritve (Offset).

Funkcija:

IP66: Obstajajo zaščita pred močnim vodnim curkom oz. začasnim poplavljanjem, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Vklj. z 1 baterijo art. 81560 vel. 357.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel art. 497085.

Tehnični opis

Merilno območje	0 - 600 mm
Ø nastavka za notranje merjenje	20 mm
Kalibriranje	A1
Dolžina konic	100 mm
Masa	0,67 kg
Odčitavanje	0,01 mm
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 357
Število vključenih baterij	1

Tip baterij	SR44
Vrsta IP-zaščite	IP 66
Napajanje	Baterijsko napajanje
Odstopanje meritve E MPE	±0,04 mm
Standard	ISO 13385
Vmesnik	Vmesnik Digimatic
Vmesnik	USB-vmesnik
Shranjevanje izmerjenih vrednosti	enkratna nastavitve ničelne točke
Merilno orodje	digitalni
Pakiranje	čvrsta škatla
Vrsta izdelka	Digitalno pomično merilo za delavnico

Storitve

DAkS-kalibriranje Pomična merila/globinska pomična merila maksimalno merilno območje 1000 mm	021010 1000
Kalibriranje pomičnih meril/globinskih pomičnih meril maksimalno merilno območje 1000 mm	021000 1000

Pribor

Sprejemnik/vmesnik za tipkovnico USB Tip	498965
Priključni kablarski tipko Data Tip D1	497085 D1
Priključni kablarski tipko Data Tip D2	497085 D2
Oddajnik Tip S11E	498966 S11E
Priključni kablarski tipko Data Tip USB2	497085 USB2
Sprejemnik / vmesnik za tipkovnico USB Tip	498975
Gumbasta/posebna baterija Tip baterij 357	081560 357