

**Mahr****Digitalno pomično merilo MarCal brez merilnih konic, Merilno območje: 1000mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	415322 1000
GTIN	4059192002978
Razred artikla	43A

**Opis****Izvedba:**

**Neposredno odčitavanje na preglednem, velikem digitalnem prikazovalniku. Merilne površine so zelo fino lepane.** REFERENČNI merilni sistem shrani nastavljeni ničelni položaj in ga ohrani tudi po ponovnem vklopu. Funkcija zaklepanja napake meritev zaradi neželenega dotika gumbov za upravljanje.

**Funkcija:**

IP65: Obstajajo zaščita proti curku vode z vseh smeri, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

**Obseg dobave:**

Vklj. z 1 baterijo art. 081560 vel. CR2032.

**Dodatni pribor:**

Podatkovni kabel art. 498940.

**Tehnični opis**

Ø nastavka za notranje merjenje	20 mm
Kalibriranje	A1
Merilno območje	0 - 1000 mm
Preklop odčitavanja	mm / col
Dolžina konic	150 mm
Odčitavanje	0,0005 col

Odčitavanje	0,01 mm
Točnost	0,06 mm
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 CR2032
Število vključenih baterij	1
Vrsta IP-zaščite	IP 65
Napajanje	Baterijsko napajanje
Standard	Tovarniški standard
Vmesnik	USB-vmesnik
Vmesnik	Vmesnik RS232C
Vmesnik	Vmesnik Digimatic
Shranjevanje izmerjenih vrednosti	Sistem MAHR Reference Lock
Merilno orodje	digitalni
Material	Plemenito jeklo, INOX
vse dele	kaljene
Pakiranje	čvrsta škatla
Vrsta izdelka	Digitalno pomično merilo za delavnico

## Storitve

Kalibriranje pomičnih meril/globinskih pomičnih meril maksimalno merilno območje 1000 mm	021000 1000
DAkkS-kalibriranje Pomična merila/globinska pomična merila maksimalno merilno območje 1000 mm	021010 1000

## Pribor

Priključni kabel simplex z gumbom Data Tip R2	498940 R2
Priključni kabel simplex z gumbom Data Tip USB2	498940 USB2
Gumbasta/posebna baterija Tip baterij CR2032	081560 CR2032
Priključni kabel simplex z gumbom Data Tip D2	498940 D2