



Podpora z vijakom s spodnjim delom iz aluminija, maksimalna podložna višina: 62mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	373550 62
GTIN	4020772075804
Razred artikla	35A

Opis

Izvedba:

Vreteno s trapeznim navojem, samodejno blokado in končnim varovalom.

Trajni magnet v podnožju podpore omogoča natančno pozicioniranje in enostavno rokovanje **pri navpičnem vpenjanju.**

Napotek:

S centrirno izvrtino \varnothing 12 mm za nastavke art. 375000 – 375010.

Tehnični opis

Nosilnost	30 kN
maksimalna podložna višina	62 mm
\varnothing spodnjega dela	50 mm
\varnothing glave	50 mm
za vpenjalne prečke s širino utora	14 - 22 mm
minimalna podložna višina	52 mm

Tip	6400
Vrsta izdelka	Podpora z vijakom