

**T-utorni vijak (10.9./8.8.) kompleten, Tip: 121280****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	375300 121280
GTIN	4020772080860
Razred artikla	35A

Opis**Izvedba:**

T-utorni vijak, kovan in valjan navoj.

Standardna izvedba, razred trdnosti = 10.9 (za M6-M12), razred trdnosti = 8.8 (za M14-M24).

Standard:

DIN 787

Obseg dobave:

Kompletno s posebno debelo podložko art. 375340 in visoko matico art. 375385.

Napotek:

- **Primer odčitavanja – vrednost 6625 pomeni: T-utor = 6 mm, navoj G = M6, dolžina L = 25 mm.**

Tehnični opis

Nazivna mera T-utora	12 mm
Širina matice e	18 mm
Višina k	7 mm
Dolžina navoja b	55 mm
ozka širina matice a	11,7 mm
Navoj G	M12
Dolžina L	80 mm
Tip	787
Vrsta izdelka	Utorni vijaki

