

**Garant****VNMG 160404, Zvrst: HB7415**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	251732 HB7415
GTIN	4045197816825
Razred artikla	21G

## Opis

VNMG 160404 HB7415 Zvrst: HB7415  
Lomilec odrezkov: TIS  
Globina reza  $a_p$ : 0,3 - 2 mm  
Podajanje  $f$ : 0,05 - 0,2 mm/v  
Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 60 - 70 m/min

## Tehnični opis

Lomilec odrezkov	TIS
Glavna uporaba	S
Rezalni pogoji	kontinuirano
Podajanje $f$	0,05 - 0,2 mm/v
Zvrst	HB7415
Radij rezila	0,4 mm
Globina reza $a_p$	0,3 - 2 mm

Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	60 - 70 m/min
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	Karbidna trdina
ISO-oznaka obračalne ploščice	VNMG 160404
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje