

Garant**VN.G 160404, Zvrst: HB7415**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	251802 HB7415
GTIN	4045197816849
Razred artikla	21G

Opis

VN.G 160404 HB7415 Zvrst: HB7415
Lomilec odrezkov: TIM
Toleranca: M
Globina reza a_p : 1 - 4 mm
Podajanje f : 0,1 - 0,25 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 50 - 70 m/min

Tehnični opis

Rezalni pogoji	kontinuirano
Zvrst	HB7415
Globina reza a_p	1 - 4 mm
Podajanje f	0,1 - 0,25 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	50 - 70 m/min
Radij rezila	0,4 mm
Lomilec odrezkov	TIM

Glavna uporaba	S
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	VNMG 160404
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje