

Garant**WN.G 060404, Zvrst: HB7415**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	252062 HB7415
GTIN	4045197816894
Razred artikla	21G

Opis

WN.G 060404 HB7415 Zvrst: HB7415
Lomilec odrezkov: TIM
Toleranca: M
Globina reza a_p : 1 - 4 mm
Podajanje f : 0,1 - 0,25 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 50 - 70 m/min

Tehnični opis

Radij rezila	0,4 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	50 - 70 m/min
Podajanje f	0,1 - 0,25 mm/v
Zvrst	HB7415
Globina reza a_p	1 - 4 mm
Lomilec odrezkov	TIM
Rezalni pogoji	neprekinjen

Glavna uporaba	S
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	WNMG 060404
Število zamenljivih ploščic/rezil	6
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje