

**Garant**
**VBMT 160408, Zvrst: HB7415**


### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	261154 HB7415
GTIN	4045197816979
Razred artikla	21G

### Opis

VBMT 160408 HB7415 Zvrst: HB7415  
 Lomilec odrezkov: TIS  
 Globina reza  $a_p$ : 0,2 - 1 mm  
 Podajanje  $f$ : 0,1 mm/v  
 Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 60 - 70 m/min

### Tehnični opis

Lomilec odrezkov	TIS
Podajanje $f$	0,1 mm/v
Rezalni pogoji	neprekinjen
Radij rezila	0,8 mm
Zvrst	HB7415
Glavna uporaba	S
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	60 - 70 m/min

Globina reza $a_p$	0,2 - 1 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	VBMT 160408
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje