

**Uravnalni klin Herkules, maksimalna podložna višina: 190mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	374900 190
GTIN	4020772072797
Razred artikla	35A

Opis**Izvedba:**

Zelo trdna konstrukcija; sferolitina in jeklo za poboljšanje. **Brušene površine klina omogočajo precizno in enakomerno nastavljanje višine** z natančnostjo, boljšo od 1/10 mm. Nastavljanje višine z narebričenim vijakom ali s ključem za notranji 6-kotnik. Dvojni učinek daje velik hod in precizen pomik v navpični smeri brez pomikov v stran.

Uporaba:

Zlasti za dela po zarisanju pri težkih odlitih ali kovanih obdelovancih na velikih obdelovalnih strojih.

Obseg dobave:

Vklj. z zamenljivim krogelnim nastavkom art. 375000.

Napotek:

Ravna naležna površina za orodje s centrirno izvrtino \varnothing 12 mm za nastavke art. 375000–375030.

Tehnični opis

maksimalna podložna višina	190 mm
Nosilnost	250 kN
Nastavljanje višine na en vrtljaj vretena	2,02 mm

minimalna podložna višina	170 mm
Širina osnovne ploskve	145 mm
Dolžina osnovne ploskve	175 mm
Tip	6460
Vrsta izdelka	Klin