



## Vpenjalna prečka, s kolenom, DIN 6316, Širina utora×celotna dolžina: 33X315 mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	371800 33X315
GTIN	4020772071134
Razred artikla	35A

### Opis

#### Material:

Jeklo za poboljšanje, lakirano.

Višina H: 100 mm

Višina H<sub>2</sub>: 50 mm

Širina: 80 mm

za vpenjalne vijake: M30

### Tehnični opis

za vpenjalne vijake	M30
celotna dolžina	315 mm
Širina utora	33 mm
Širina	80 mm
Višina H	100 mm
Višina H <sub>2</sub>	50 mm
Tip	6316
Standard	DIN 6316
Vrsta izdelka	Vpenjalne prečke

