

**Globinsko pomično merilo, Merilno območje: 1000mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	418000 1000
GTIN	4045197203625
Razred artikla	41Z

**Opis****Izvedba:**

Merilna letev in nonijz zelo razločno gravirano skalo. Merilne površine so zelo fino brušene. Nonij nesvetleče kromiran.

**Obseg dobave:**

Od vel. 500 v škatli.

**Tehnični opis**

Merilno območje	0 - 1000 mm
Merilni nastavek a	10 mm
Dolžina nonija	39 mm
Presek merilne letve	20×5 mm
Merilni nastavek b	13 mm
Dolžina mostička	250 mm
Delitev	1/20 mm
Pakiranje	čvrsta škatla
Odstopanje meritve E MPE	±0,15 mm
Standard	ISO 13385
Merilno orodje	analogni

Material	Plemenito jeklo, INOX
vse dele	kaljene
Kalibriranje	A1
Vrsta izdelka	Globinsko pomično merilo

**Storitve**

Kalibriranje pomičnih meril/globinskih pomičnih meril maksimalno merilno območje 1000 mm	021000 1000
DAkkS-kalibriranje Pomična merila/globinska pomična merila maksimalno merilno območje 1000 mm	021010 1000