



## Univerzalna merilna miza, Dolžina mize: 200mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	442940 200
GTIN	4030234000121
Razred artikla	46K

### Opis

#### Izvedba:

Trdno podnožje iz litine, pravokotna merilna miza. Površina mize je kaljena in zelo fino brušena, z utori za prah. Trden, kaljen oz. trdo kromiran steber ima strm navoj in nastavitveno matico. Kaljena oz. trdo kromirana, vodoravno nastavljiva prečna roka služi za vpetje ure ali komparatorja. Zamenljivo vpenjalo za merilno uro  $\varnothing$  8 mm (10 h7 po ponudbi).

**Ravnost  $\leq 16 \mu\text{m}$ .**

### Tehnični opis

Širina mize	170 mm
Masa	23 kg
$\varnothing$ stebra	35 mm
$\varnothing$ prečne roke	22 mm
Maksimalna merilna višina	175 mm
Dolžina mize	215 mm

Prevesna dolžina	180 mm
Standard	Tovarniški standard
Kalibriranje	D1
Vrsta izdelka	merilne mize

**Storitve**

Kalibriranje merilne mize maksimalna velikost mize 400X400 mm	024580 400X400
---	----------------