

HOLEX**Digitalno globinsko pomično merilo za utore, Merilno območje: 500mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	418755 500
GTIN	4045197640581
Razred artikla	42A

Opis**Izvedba:**

Digitalno globinsko pomično merilo za merjenje utorov, zarez, vdolbin, pet in izvrtin. Lahka izvedba iz aluminijastega profila, ojačanega z jeklom, z oksidno prevleko površine. Zaradi dvojnega prizmatičnega vodila optimalne drsne in vodilne lastnosti. V merilno palico je mogoče priviti različne merilne konice (M2,5).

Z jeklom ojačan aluminijasti profil z oksidno prevleko površine. Vodilo z dvojno prizmo. Zamenljive merilne konice (M2,5).

Uporaba:

Za merjenje zarez, utorov, izrezov in nastavkov.

Obseg dobave:

Merilna konica z jekleno kroglico, krožnikasti vložek št. 434900 vel. 11, merilni mostiček 150 mm in 350 mm, baterija št. 081560 vel. LR44.

Napotek:

Merilni mostički 550 mm, 750 mm in 900 mm po ponudbi.

Tehnični opis

Kalibriranje	A1
Ø krožnikastega nastavka	20 mm
Merilno območje	0 - 500 mm
Ø merilne palice	6 mm
Presek merilne letve	23,5 × 9 mm
Preklop odčitavanja	mm/cole

Točnost	0,05 mm
Število vključenih baterij	1
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 LR44
Napajanje	Baterijsko napajanje
Standard	Tovarniški standard
Merilno orodje	digitalni
Poročilo o preizkusu	Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
Pakiranje	čvrsta škatla
Vrsta izdelka	Globinsko pomično merilo za utore

Storitve

Kalibriranje pomičnih meril/globinskih pomičnih meril maksimalno merilno območje 500 mm	021000 500
DAkS-kalibriranje Pomična merila/globinska pomična merila maksimalno merilno območje 500 mm	021010 500

Pribor

Gumbasta/posebna baterija Tip baterij LR44	081560 LR44
--	-------------