

**Mahr****Digitalno globinsko pomično merilo IP 67 z i-wi, Merilno območje: 300mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	418703 300
GTIN	4059192003487
Razred artikla	43A

**Opis****Izvedba:**

Sodoben, energijsko učinkovit merilni sistem. Merilne površine so fino lepene. Preset (prednastavitev enot) na primer za merjenje razdalj z merilnim nastavkom art. 418630. Merilna letev je spredaj opremljena s kaljenim, finim merilnim zatičem  $\varnothing$  1,5mm, dolžina 5mm. Zelo velik LCD-prikazovalnik z 11 mm visokimi števkami, vgrajen brezžični podatkovni vmesnik i-wi, odporen proti prahu in vlagi. Čas delovanja pribl. 3 leta.

**Funkcija:**

IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

**Obseg dobave:**

Vklj. z 1 baterijo art. 081560 vel. CR2032.

**Dodatni pribor:**

Dodatni mostiček dolžine 300 mm art. 418610, merilni nastavek za meritev razdalje art. 418630. Brezžični prenos podatkov na radijski sprejemnik i-wi art. 498912.

**Tehnični opis**

Višina števil LCD prikazovalnika	11 mm
Dolžina mostička	150 mm
Presek merilne letve	16x4 mm
Kalibriranje	A1
Merilno območje	0 - 300 mm

Čas delovanja	26000 h
Vmesnik	Radijski sistem MAHR i wi
Preklop odčitavanja	0,0005 col
Preklop odčitavanja	0,01 mm
Število vključenih baterij	1
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 CR2032
Vrsta IP-zaščite	IP 67
Napajanje	Baterijsko napajanje
Radijska naprava	Programska oprema proizvajalca
Odstopanje meritve E MPE	±0,04 mm
Standard	ISO 13385
Preklop odčitavanja	mm / col
Shranjevanje izmerjenih vrednosti	Sistem MAHR Reference Lock
Merilno orodje	digitalni
Material	Plemenito jeklo, INOX
vse dele	kaljene
Pakiranje	čvrsta škatla
Vrsta izdelka	Globinsko pomično merilo

## Storitve

DAkS-kalibriranjePomična merila/globinska pomična merila maksimalno merilno območje 300 mm	021010 300
KalibriranjePomičnih meril/globinskih pomičnih meril maksimalno merilno območje 300 mm	021000 300

## Pribor

Radijski sprejemnik za Mahr i-wi Tip STICK	498912 STICK
Dodatni merilni mostiček 300 mm	418610
Sprejemnik / vmesnik za tipkovnico USB Tip	498975

Merilni nastavek za merjenje razdalje Ø 4 mm	418630
Radijski sprejemnik za Mahr i-wi Tip STICK	498914 STICK
Gumbasta/posebna baterija Tip baterij CR2032	081560 CR2032