

**Kljukasto globinsko pomično merilo, Merilno območje: 300mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	418500 300
GTIN	4045197203700
Razred artikla	41Z

**Opis****Izvedba:**

Nonij nesvetleče kromiran. Merilna letev in nonij zelo razločno gravirano skalo. Ukrivljena vitka merilna letev z delitvijo na obeh straneh. Z zasukom letve se lahko merilo uporabi **tudi kot običajno globinsko pomično merilo**. Merilne površine so zelo fino brušene.

**Obseg dobave:**

Vel. 500L v škatli.

**Tehnični opis**

Dolžina nonija	39 mm
Dolžina mostička	150 mm
Presek merilne letve	12×4 mm
Meka kljuka b	10 mm
Meka kljuka a	28 mm
Merilno območje	0 - 300 mm
Delitev	1/20 mm
Pakiranje	Etui
Odstopanje meritve E MPE	±0,08 mm
Standard	ISO 13385
Merilno orodje	analogni

Material	Plemenito jeklo, INOX
vse dele	kaljene
Kalibriranje	A2
Vrsta izdelka	Globinsko pomično merilo

**Storitve**

DAkS-kalibriranjeKljukasto globinsko pomično merilo maksimalno merilno območje 300 mm	021230 300
KalibriranjeKljukasto globinsko pomično merilo maksimalno merilno območje 300 mm	021220 300