

**Garant****Mikrometer, Merilno območje: 50-75mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	420402 50-75
GTIN	4045197367341
Razred artikla	41B

**Opis****Izvedba:****Fino lepane merilne površine iz karbidne trdine.**

Kaljeno in brušeno merilno vreteno. Utrditev z ročico.

S fino ragljo in izolirano zaščito za roke. Merilni boben nesvetleče kromiran.

S čisto graviranimi in črno poudarjenimi razdelbami in števkami.

**S kombinirano precizno ragljo za enoročno uporabo in uporabo v držalu.****Obseg dobave:**

Od vel. 25–50 vklj. z 1 kontrolno mero.

**Tehnični opis**

Delitev merilnega bobna	1/50 mm
Število nastavitvenih prstanov	1
Odčitavanje	0,01 mm
Merilno območje	50 - 75 mm
Ø merilnega bobna	19 mm
Ø vretena	6,5 mm
Kalibriranje	B2
Standard	DIN 863

Fina raglja	da
Merilno orodje	analogni
Pakiranje	čvrsta škatla
Vrsta izdelka	mikrometra

### Storitve

DAkS-kalibriranjeMikrometer z nastavitvijo mere maksimalno merilno območje 100 mm	022050 100
KalibriranjeMikrometer z nastavitvijo mere maksimalno merilno območje 100 mm	022040 100

### Pribor

Nastavitveni prstan Celotna dolžina 50 mm	421100 50
---	-----------