

Montažni pripomoček, SK, za velikost vpenjalnega trna: 40**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	358690 40
GTIN	2050001659200
Razred artikla	38D

Opis**Izvedba:**

- S steklenimi vlakni ojačani poliamid zagotavlja veliko trdnost.
- Za navpično in vodoravno montažo orodij.
- Preprosto rokovanje.
- 10-letna garancija za primer loma ali opraskanja.
- S 4 prijemalnimi magneti v vodoravnem vpenjalu (varovanje!)

Standard:

- S steklenimi vlakni ojačani poliamid zagotavlja veliko trdnost.
- Za navpično in vodoravno montažo orodij.
- S 4 prijemalnimi magneti v vodoravnem vpenjalu

Prednosti:

Brez poškodb dragih orodij.

Uporaba:

Za montažo na delovno mizo.

Za racionalno pritrjevanje in sproščanje rezalnega orodja in priteznihih čepov na orodnih vpenjalih.

Primerno za :**Strmi konus SK40.**

Dolžina: 120 mm

Širina: 150 mm

Višina: 120 mm
Masa: 0,55 kg
za vpenjalni trn: SK 40

Tehnični opis

Dolžina	120 mm
Masa	0,55 kg
za velikost vpenjalnega trna	40 mm
Širina	150 mm
Višina	120 mm
za vpenjalni trn	SK 40
Trn za rezkarje	SK
Vrsta izdelka	Montažni pripomoček