

**Garant****Digitalno 3D-tipalo s tipalnim nastavkom (Ø 4 mm)****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	359500
GTIN	4045197225764
Razred artikla	31T

**Opis****Izvedba:**

- **Visoka natančnost in linearnost.** Primerno za merjenje obdelovancev, možnost merjenja po celotnem delovnem območju.
- **Odvisno od upravljanja.**
- **Zelo dobra čitljivost s kombiniranim prikazom:** Grafični stolpec za dinamične informacije o poti; digitalni prikaz z natančno izmerjeno vrednostjo.
- **Udobno in enostavno justiranje krožnega teka.**
- **Veliko delovno območje v vse smeri (x, y, z: 7 mm).**
- **Kompaktno kovinsko ohišje.**
- **Zareze za prelom segmentov.**
- **Zaščiten pred prahom in vodo (IP67).**

**Funkcija:**

IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

**Uporaba:**

Precizna merilna naprava za rezkalne stroje in stroje za erodiranje.

Za določanje ničelne točke obdelovanca, merjenje dolžin, središča izvrtine in referenčnih robov.

**Obseg dobave:**

Vklj. z baterijo art. 081560, vel. CR2032 in tipalnim nastavkom art. 359505, vel. 4.

**Napotek:**

Primerni tipalni nastavki art. 359505.

**Tehnični opis**

Nadomestni tipalni nastavek	359505 4
Masa	0,52 kg
prosta dolžina tipalne roke	40 mm
Odmik x, y, z po	7 mm
Celotna dolžina (ohišje in tipalni nastavek)	134 mm
Točnost merjenja	< 0,01 mm
Hod justiranja	±0,4 mm
Ø držala	16 mm
Širina ohišja	65 mm
Dolžina ohišja	82 mm
Globina ohišja	39 mm
Število vključenih baterij	1
Odčitavanje	0,005 mm
Tip baterij	Gumbasta baterija
Dolžina držala	40 mm
Vrsta IP-zaščite	IP 67
Napajanje	Baterijsko napajanje
Vrsta izdelka	Tipalo

**Pribor**

Pokrov predala za baterije	359514
Gumbasta/posebna baterija Tip baterij CR2032	081560 CR2032
Zložljiva vrečka za 3D-tipala	359512
Tipalni nastavek za 3D-tipalo Ø tipalne kroglice D 4 mm	359505 4

