

Mitutoyo**Mikrometer, Merilno območje: 75-100mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	420500 75-100
GTIN	4946368385655
Razred artikla	44A

Opis

Izvedba:

Fino lepane merilne površine iz karbidne trdine.

Kaljeno in brušeno merilno vreteno.

Utrditev z ročico.

S fino ragljo in z izolirano zaščito za roke.

S čisto graviranimi in črno poudarjenimi razdelbami in številkami.

Od vel. 100–125, lok iz lakirane litine.

Obseg dobave:

Od vel. 25–50 vklj. z 1 kontrolno mero.

Tehnični opis

Delitev merilnega bobna	1/50 mm
Ø vretena	6,35 mm
Merilno območje	75 - 100 mm
Izvedba merilne površine	S karbidno trdino
Ø merilnega bobna	18 mm
Korak vretena	1/50 mm
Odčitavanje	0,01 mm
Kalibriranje	B2

Točnost	3 µm
Standard	DIN 863
Merilno orodje	analogni
Pakiranje	čvrsta škatla
Vrsta izdelka	mikrometra

Storitve

DAkkS-kalibriranje Mikrometer z nastavitvijo mere maksimalno merilno območje 100 mm	022050 100
Kalibriranje Mikrometer z nastavitvijo mere maksimalno merilno območje 100 mm	022040 100

Pribor

Nastavitveni prstan Celotna dolžina 75 mm	421100 75
---	-----------