

Mahr**Mikrometer, Merilno območje: 175-200mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	420410 175-200
GTIN	2050001053138
Razred artikla	43A

Opis**Izvedba:****Fino lepane merilne površine iz karbidne trdine.**

Kaljeno in brušeno merilno vreteno.

Utrditev z ročico.

S fino ragljo in izolirano zaščito za roke.

S čisto graviranimi in črno poudarjenimi razdelbami in številkami.

Obseg dobave:

Od vel. 25–50 vklj. z 1 kontrolno mero.

Tehnični opis

Ø merilnega bobna	17,5 mm
Delitev merilnega bobna	1/50 mm
Merilno območje	175 - 200 mm
Odčitavanje	0,01 mm
Ø vretena	6,5 mm
Kalibriranje	B2
Točnost	7 µm
Standard	DIN 863
Merilno orodje	analogni

Pakiranje	čvrsta škatla
Vrsta izdelka	mikrometra

Storitve

DAkS-kalibriranjeMikrometer z nastavitvijo mere maksimalno merilno območje 200 mm	022050 200
KalibriranjeMikrometer z nastavitvijo mere maksimalno merilno območje 200 mm	022040 200