

**T-utorni vijak (12.9.) posamičen, Tip: 1212100****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	375310 1212100
GTIN	4020772086251
Razred artikla	35A

Opis**Izvedba:**

T-utorni vijak, kovan in valjan navoj.

Zelo trda izvedba, razred trdnosti = 12.9.

Standard:

DIN 787

Obseg dobave:

Posamično, brez matice in podloške.

Dodatni pribor:

Podloške, glejte art. 375340 in visoke matice, glejte art. 375385.

Napotek:

· **Primer odčitavanja – vrednost 6625 pomeni: T-utor = 6 mm, navoj G = M6, dolžina L = 25 mm.**

Tehnični opis

Nazivna mera T-utora	12 mm
ozka širina matice a	11,7 mm
Višina k	7 mm
Dolžina navoja b	65 mm
Širina matice e	18 mm
Navoj G	M12
Dolžina L	100 mm
Tip	787

Vrsta izdelka

Utorni vijaki