

**T-utorni vijak (12.9.) posamičen, Tip: 1616160****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	375310 1616160
GTIN	4020772086282
Razred artikla	35A

**Opis****Izvedba:**

T-utorni vijak, kovan in valjan navoj.

**Zelo trda izvedba**, razred trdnosti = 12.9.

**Standard:**

**DIN 787**

**Obseg dobave:**

Posamično, brez matice in podloške.

**Dodatni pribor:**

Podloške, glejte art. 375340 in visoke matice, glejte art. 375385.

**Napotek:**

· **Primer odčitavanja – vrednost 6625 pomeni: T-utor = 6 mm, navoj G = M6, dolžina L = 25 mm.**

**Tehnični opis**

Dolžina navoja b	100 mm
ozka širina matice a	15,7 mm
Širina matice e	25 mm
Višina k	9 mm
Nazivna mera T-utora	16 mm
Navoj G	M16
Dolžina L	160 mm
Tip	787

Vrsta izdelka

Utorni vijaki