



## T-utorni vijak (12.9.) posamičen, Tip: 1816100



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	375310 1816100
GTIN	4020772086312
Razred artikla	35A

### Opis

#### Izvedba:

T-utorni vijak, kovan in valjan navoj.

**Zelo trda izvedba**, razred trdnosti = 12.9.

#### Standard:

**DIN 787**

#### Obseg dobave:

Posamično, brez matice in podloške.

#### Dodatni pribor:

Podloške, glejte art. 375340 in visoke matice, glejte art. 375385.

#### Napotek:

· **Primer odčitavanja – vrednost 6625 pomeni: T-utor = 6 mm, navoj G = M6, dolžina L = 25 mm.**

### Tehnični opis

Višina k	10 mm
Širina matice e	28 mm
Dolžina navoja b	65 mm
ozka širina matice a	17,7 mm
Nazivna mera T-utora	18 mm
Navoj G	M16
Dolžina L	100 mm
Tip	787

Vrsta izdelka

Utorni vijaki